

**TNMG 160404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kietlydinys	HBT130
Drožlialaužis	MM
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka

rupysis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui