

**VNMG 160404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožialaužis	M
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kietlydinys	HBT130
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui