

**VNMG 160404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožialaužis	MM
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Danga	TiCN
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui