

**WNMG 080404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Produktų klasė	22D

Aprašymas

WNMG 080404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN

Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT130
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui