

**WNMG 060404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kietlydinys	HBT130
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožlialaužis	M
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm

Pjovimo sąlygos

retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui