


**WNMG 060404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT020
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	PF
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Danga

TiCN

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui