



WNMG 080404, Rūšis: HBT020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Produktų klasė	22D

Aprašymas

WNMG 080404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PF
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Danga	TiCN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Kietlydinys	HBT020
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui