


**WNMG 060408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Produktų klasė	22D

Aprašymas

WNMG 060408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Danga	TiCN
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožialaužis	MM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBT130
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui