


**WNMG 060404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBT020
Pagrindinis naudojimas	P
Drožliaraužis	PM
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM

Danga

TiCN

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui