


**WNMG 060404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui