


**WNMG 080404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Produktų klasė	22D

Aprašymas

WNMG 080404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBT130
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Drožlialaužis	MM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui