


**WNMG 080408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Produktų klasė	22D

Aprašymas

WNMG 080408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Danga	TiCN
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Kampo spindulys	0,8 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kietlydinys	HBT130
Drožlialaužis	MM
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui