


WNMG 080408, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	MR
Pjūvio gylis a_p	2 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT130
Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui