


**CCMT 060204, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT020
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Drožlialaužis	PF
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui