


**WNMG 080408, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PR
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kietlydinys	HBT020
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1,8 - 6 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka

Glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui