

**CCMT 060204, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT130
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui