


**CCMT 120404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CCMT 120404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	PF
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404

Kietlydinys	HBT020
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui