

Garant

VHM grąžtas cilindrinio kotu daugiakrypčio pluošto DIN 6535 HA, Deimantinė, Ø DC m7: 1,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122512 1,4
GTIN	4062406348915
Produktų klasė	11Y

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos grąžtu su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas** ir speciali geometrija **leidžia išvengti sluoksniavimosi.**

Su kreipiančiąja briauna įvairiai orientuoto pluošto medžiagoms.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Parduodama **su 1/100 žingsniu** pagal lentelę.

Atkreipkite dėmesį į minimalius konfigūruojamų dydžių užsakymo kiekius:

Ø diapazonas 1,01 – 2,99 mm: **10 vnt.**

Ø diapazonas 3,01 – 9,99 mm: **5 vnt.**

Ø diapazonas 10,01 – 11,99 mm: **3 vnt.**

Techninis aprašymas

Pastūma f GFK CFK	0,02 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	45 mm
Koto tolerancija	h6
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	7,9 mm
Ø ribas (1/100 žingsnis) galima reguliuoti	1,31 - 1,49 mm
Nominalusis Ø D _c	1,4 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7

Užspaudimo griovelio ilgis c	10 mm
Koto Ø D _s	4 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Modelis	5xD
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PMMA, akrilas	ribotai tinka	150 m/min	N
PE-HD	ribotai tinka	140 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	130 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	120 m/min	N
PF 31	ribotai tinka	100 m/min	N
PVDF GF20	tinka	110 m/min	N
POM GF25	tinka	100 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	90 m/min	N
PEEK GF30	tinka	80 m/min	N
PTFE CF25	tinka	90 m/min	N
PEEK CF30	tinka	80 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
GFK, CFK	tinka	100 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N

drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka