


**CCMT 060204, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HBT130
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 3 mm
Drožialaužis	MM

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui