




## CCMT 09T308, Rūšis: HBT130



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Produktų klasė	22D

### Aprašymas

CCMT 09T308 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

### Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,05 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308

Kietlydinys	HBT130
Drožlialaužis	MM
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui