

**CCMT 09T308, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CCMT 09T308 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBT020
Kampo spindulys	0,8 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui