




CCMT 120404, Rūšis: HBT130



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CCMT 120404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 3 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	MM
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Kietlydinys	HBT130

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui