



CCMT 120404, Rūšis: HBT020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CCMT 120404 HBT020 Kietlydinys: HBT020
 Drožlialaužis: PM
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,12 - 0,3 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN

Drožialaužis	PM
Kietlydinys	HBT020
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui