




## CCMT 120408, Rūšis: HBT130



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Produktų klasė	22D

### Aprašymas

CCMT 120408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,05 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBT130

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Drožlialaužis	MM
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui