

**DCMT 11T302, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DCMT 11T302 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Danga	TiCN
Drožlialaužis	PM
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Kietlydinys	HBT020
Pagrindinis naudojimas	P

Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui