

**DCMT 11T308, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DCMT 11T308 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HBT020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min

Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Drožlialaužis	PM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui