

**DCMT 11T308, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DCMT 11T308 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	MM
Kietlydinys	HBT130
Danga	TiCN

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui