

**SCMT 120408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Produktų klasė	22D

Aprašymas

SCMT 120408 HBT130 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HBT130
Drožialaužis: MM
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Danga	TiCN
Kietlydinys	HBT130
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM

Drožlialaužis	MM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui