

Garant
**VHM grąžtas cilindrinio kotu daugiakrypčio pluošto DIN 6535 HA,
Deimantinė, Ø DC m7: 11,5mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122522 11,5 |
| GTIN | 4062406349172 |
| Produktų klasė | 11Y |

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos grąžtu su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas** ir speciali geometrija **leidžia išvengti sluoksniavimosi.**

Su pjaunančiąja kreipiančiąja briauna, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, pluošto išlindimo ir užvartų susidarymo, kai medžiagos pluošto orientacija yra **vienkryptė.**

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Parduodama **su 1/100 žingsniu** pagal lentelę.

Atkreipkite dėmesį į minimalius konfigūruojamų dydžių užsakymo kiekius:

Ø diapazonas 1,01 – 2,99 mm: **10 vnt.**

Ø diapazonas 3,01 – 9,99 mm: **5 vnt.**

Ø diapazonas 10,01 – 11,99 mm: **3 vnt.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | m7 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 53,8 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Nominalusis Ø D _c | 11,5 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Pastūma f GFK CFK | 0,19 mm/aps, |

| | |
|--|------------------------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| \varnothing ribas (1/100 žingsnis) galima reguliuoti | 11,01 - 11,99 mm |
| Bendras ilgis L | 118 mm |
| Danga | Deimantinė |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Modelis | 5xD |
| Smailas kampas | 90 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | juoda |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|
| PMMA, akrilas | ribotai tinka | 150 m/min | N |
| PE-HD | ribotai tinka | 140 m/min | N |
| PA 66 | ribotai tinka | 130 m/min | N |
| PEEK | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| PF 31 | ribotai tinka | 100 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 110 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 100 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 90 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 80 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 90 m/min | N |
| PEEK CF30 | tinka | 80 m/min | N |
| Kompozicinės medžiagos | tinka | | |
| GFK, CFK | tinka | 100 m/min | N |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------|---|
| Grafitas | tinka | 340 m/min | N |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |