


TCMT 16T308, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TCMT 16T308 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Ašmenys	HM

Drožialaužis	MM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui