




TCMT 16T308, Rūšis: HBT020



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TCMT 16T308 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	HBT020

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui