

**VBMT 110304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Drožlialaužis	MM
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT130
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui