

**VCMT 160404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Produktų klasė	22D

Aprašymas

VCMT 160404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	M
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404

Danga	TiCN
Kietlydinys	HBT130
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui