

**VBMT 160408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Produktų klasė	22D

Aprašymas

VBMT 160408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm

Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Drožlialaužis	MM
Kietlydinys	HBT130
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui