

**VCMT 110304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HBT130
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	M

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui