

Garant
eco tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250008 20/12
GTIN	4045197808905
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimui laikui ir saugesniam darbo procesui.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: DCLNR/L 2020K12

Tinkamos keičiamos plokštelės: CN.. 1204..

Darbinės dalies ilgis L₄: 26 mm

Galvutės ilgis L₁: 29 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Atraminė plokštelė: 259033 2

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259033 2
Varžtas atraminei plokštei	259027 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Galvutės ilgis L ₁	29 mm

Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2020K12
Darbinės dalies ilgis L ₄	26 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	20 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 8
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	259027 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259033 2
Varžtas atraminei plokštei	259612
Spaustukas Tipas 8	259036 8
Spaustukas	259511
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Atraminė plokštelė	259224
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10