

Garant**Eco tekinimo laikiklis DDJNR 93°, keičiamoms plokštelėms DN., dešininis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 8
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 1616H11
Koto dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Darbinės dalies ilgis L ₄	22 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 3

Atraminė plokštelė	269007 1
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/250600-16/11>