

**VCMT 110304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBT020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	PM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	P

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui