

**VCMT 160408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Produktų klasė	22D

Aprašymas

VCMT 160408 HBT130 Kietlydinys: HBT130
Drožlialaužis: MM
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT130
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min

Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui