


Garant**Vakuuminė plokštė su tinkleliu Venturi sistema, Tipas: VR1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 384900 VR1 |
| GTIN | 4062406256432 |
| Produktų klasė | 31E |

Aprašymas**Modelis:**

Aliuminis, plieno konstrukcija anoduota. Darbinis slėgis 3,5 – 8 bar. Vakuumas sudaro apie 80 mbar (92 % vakuumas). Integruotas triukšmo slopintuvas sumažina girdimo triukšmo lygį. Lygumas $\pm 0,5$ mm. Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.

Privalumai:

Nebrangi pradinė sistema. Mažai išlaidų priežiūrai. Iškart paruošta naudojimui. Galima greitai ir lengvai perkelti ant **vakuuminio agregato**.

Paskirtis:

Skirtas vakuuminiam užspaudimui **be** be vakuuminio siurblio.

Tiekimo sudėtis:

Atraminiai diskai, suspausto oro žarna $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi antgalis (1x). Sandarinimo virvė, $\varnothing 4$ mm (10 m). Žarnos antgalis (1x), kištukas LW 12 (1x), spaustukai (2x).

Pastaba:

Naudojant Venturi purkštukus, nerekomenduojama apdirbti aušinimo skysčio emulsija.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------|---------|
| Ilgis | 300 mm |
| Aukštis | 32,5 mm |
| Plotis | 200 mm |
| Tinklelis | 12,5 mm |

Modelis

Nulinio taško fiksavimo sistema

Produkto rūšis

Vakuuminė užspaudimo plokštė