


**Garant****Vakuuminė plokštė su tinkleliu Venturi sistema, Tipas: VRV0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Produktų klasė	31E

**Aprašymas****Modelis:**

Aliuminis, plieno konstrukcija anoduota. Darbinis slėgis 3,5 – 8 bar. Vakuumas sudaro apie 80 mbar (92 % vakuumas). Integruotas triukšmo slopintuvas sumažina girdimo triukšmo lygį. Lygumas  $\pm 0,5$  mm.

**Privalumai:**

**Nebrangi pradinė sistema.** Mažai išlaidų priežiūrai. Iškart paruošta naudojimui.

**Paskirtis:**

Skirtas vakuuminiam užspaudimui **be** be vakuuminio siurblio. Naudojimui **mašininiuose spaustuose**. Visų pirma plonas detales galima pritvirtinti greitai ir be didelių pastangų.

**Tiekimo sudėtis:**

Atraminiai diskai, suspausto oro žarna  $\varnothing 10$  mm (1 m), Venturi antgalis (1x).

Sandarinimo virvė,  $\varnothing 4$  mm (10 m).

**Pastaba:**

Naudojant Venturi purkštukus, nerekomenduojama apdirbti aušinimo skysčio emulsija.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	200 mm
Tinklelis	12,5 mm
Plotis	125 mm
Aukštis	21 mm

Produkto rūšis

Vakuuminė užspaudimo plokštė