


**Garant****Vakuuminė plokštė su įpjovomis Venturi sistema, Tipas: VSV0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	384905 VSV0
GTIN	4062406256449
Produktų klasė	31E

**Aprašymas****Modelis:**

Aliuminis, plieno konstrukcija anoduota. Darbinis slėgis 3,5 – 8 bar. Vakuumas sudaro apie 80 mbar (92 % vakuumas). Integruotas triukšmo slopintuvas sumažina girdimo triukšmo lygį. Lygumas ± 0,5 mm.

**Privalumai:**

**Nebrangi pradinė sistema.** Mažai išlaidų priežiūrai. Iškart paruošta naudojimui.

**Paskirtis:**

Skirtas vakuuminiam užspaudimui **be** be vakuuminio siurblio. Naudojimui **mašininiuose spaustuvoose**. Visų pirma plonas detales galima pritvirtinti greitai ir be didelių pastangų.

**Tiekimo sudėtis:**

Atraminiai diskai, suspausto oro žarna Ø 10 mm (1 m), Venturi antgalis (1x).

Guminis adapterio kilimėlis (1x).

**Pastaba:**

Naudojant Venturi purkštukus, nerekomenduojama apdirbti aušinimo skysčio emulsija.

**Techninis aprašymas**

Plotis	125 mm
Ilgis	200 mm
Aukštis	21 mm
Produkto rūšis	Vakuuminė užspaudimo plokštė

