

Garant
eco tekimo peilio plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250600 25/15
GTIN	4045197808974
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: DDJNR/L 2525M15

Tinkamos keičiamos plokštelės: DN.. 1506..

Darbinės dalies ilgis L_4 : 32 mm

Galvutės ilgis L_1 : 38 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Atraminė plokštelė: 259033 3

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 11
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525M15
Bendras ilgis L	150 mm

Plokštelės dydis	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Varžtas atraminei plokštelei	259027 2
Atraminė plokštelė	259033 3
Galvutės ilgis L ₁	38 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštelei Tipas 2	259027 2
Atraminė plokštelė	259225
Varžtas atraminei plokštelei	259612
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Atraminė plokštelė Tipas 3	259033 3
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500