

Garant
eco tekimo peilio plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: DDJNR/L 2525M15

Tinkamos keičiamos plokštelės: DN.. 1506..

Darbinės dalies ilgis L₄: 32 mm

Galvutės ilgis L₁: 38 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Atraminė plokštelė: 259033 3

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525M15

Varžtas atraminei plokštelei	259027 2
Atraminė plokštelė	259033 3
Plokštelės dydis	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Galvutės ilgis L ₁	38 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 11
Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 3	259033 3
Varžtas atraminei plokštelei	259612
Atraminė plokštelė	259225
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 2	259027 2