

Garant**Eco tekinimo laikiklis DWLNR 95°, keičiamoms plokštelėms WN., dešininis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251900 16/06
GTIN	4045197809018
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259033 8
Plokštelės dydis	6 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 12
Laikiklio ISO kodas	DWLNR/L 1616H06
Bendras ilgis L	100 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 1
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	27 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/251900-16/06>