

## Garant

### eco tekimo plokštelių laikiklis, dešinysis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/08mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Produktų klasė	21U

## Aprašymas

### Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

### Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: DWLNR/L 2020K08

Tinkamos keičiamos plokštelės: WN.. 0804..

Darbinės dalies ilgis L<sub>4</sub>: 25 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 32 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Atraminė plokštelė: 259033 6

## Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	DWLNR/L 2020K08
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Bendras ilgis L	125 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 10

Plokštelės dydis	8 mm
Galvutės ilgis $L_1$	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 4
Atraminė plokštelė	259033 6
Koto dydis	20 mm
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659906 500