

Garant
eco tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/06mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251901 16/06
GTIN	4045197809049
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: DWLNR/L 1616H06

Tinkamos keičiamos plokštelės: WN.. 0604..

Darbinės dalies ilgis L₄: 20 mm

Galvutės ilgis L₁: 27 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Atraminė plokštelė: 259033 8

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259033 8
Varžtas atraminei plokštei	259027 1
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	DWLNR/L 1616H06

Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 13
Bendras ilgis L	100 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659906 500

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8