


**Garant****Vakuuminė plokštė su įpjovomis Venturi sistema, Tipas: VS1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Produktų klasė	31E

**Aprašymas****Modelis:**

Aliuminis, plieno konstrukcija anoduota. Darbinis slėgis 3,5 – 8 bar. Vakuumas sudaro apie 80 mbar (92 % vakuumas). Integruotas triukšmo slopintuvas sumažina girdimo triukšmo lygį. Lygumas  $\pm 0,5$  mm.

**Privalumai:**

**Nebrangi pradinė sistema.** Mažai išlaidų priežiūrai. Iškart paruošta naudojimui. Galima greitai ir lengvai perkelti ant **vakuuminio agregato**.

**Paskirtis:**

Skirtas vakuuminiam užspaudimui **be** be vakuuminio siurblio.

**Tiekimo sudėtis:**

Atraminiai diskai, suspausto oro žarna  $\varnothing 10$  mm (1 m), Venturi antgalis (1x). Guminis adapterio kilimėlis (1x). Žarnos antgalis (1x), kištukas LW 12 (1x), spaustukai (2x).

**Pastaba:**

Naudojant Venturi purkštukus, nerekomenduojama apdirbti aušinimo skysčio emulsija.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	300 mm
Plotis	200 mm
Aukštis	32,5 mm

Produkto rūšis

Vakuuminė užspaudimo plokštė