



Prispaudiklis su paaukštiniu, Srieginis kalibras: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375006 M12
GTIN	4059245237890
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Ypač žema ir kompaktiška konstrukcija. Tempimo žemyn efektas dėl įstrižo kreipiamojo pleišto.

Paskirtis:

Ypatingai žemų detalių šoniniam užspaudimui tiesiai ant įrenginio plokštės.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.

Techninis aprašymas

Aukštis H	38 mm
Prispaudiklio eiga	5 mm
Užspaudimo jėga	20 kN
Aukštis H ₁	23 mm
maksimalus užveržimo momentas	90 Nm
Plotis B	35 mm

Medžiaga

Iš termiškai pagerinto plieno.

Produkto rūšis

Žemyn spaudžiantis veržtuvas