



Prispaudiklis su paaukštiniu, Srieginis kalibras: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375006 M8
GTIN	4059245237852
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Ypač žema ir kompaktiška konstrukcija. Tempimo žemyn efektas dėl įstrižo kreipiamojo pleišto.

Paskirtis:

Ypatingai žemų detalių šoniniam užspaudimui tiesiai ant įrenginio plokštės.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga	7 kN
Aukštis H	25 mm
maksimalus užveržimo momentas	25 Nm
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Prispaudiklio eiga	3 mm
Plotis B	25 mm

Aukštis H₁

15 mm

Produkto rūšis

Žemyn spaudžiantis veržtuvas